


# lökéscsillapító DYSR-32-60-Y5

Cikkszám: 1138649

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
Löklet	60 mm
Csillapítás	beállítható
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Max.felütközési sebesség	3 m/s
Visszaállítási idő, rövid	0.6 s
Visszaállítási idő, hosszú	3 s
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Csillapítási hossz	60 mm
Max.felütközési erő	6,400 N
Max.energiafelvétel löketenként	384 J
Max.energiafelvétel óránként	330,000 J
Max.maradó energia	2 J
Visszaállító erő	18 N
Gyártmány súlya	1,355 g
Felfogási mód	ellenanyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Acél, ónozott
Material piston rod	High alloy steel, hardened