


# Végálláskapcsoló szerelvény SRBF-CA6-YR90-MW-22A-C2M20

Cikkszám: 1152498

FESTO

szerelelőhíddal, 30x130 mm furatképpel, 50 mm-es tengelymagasságú hajtóművekhez.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	sarkos
A következő szabványon alapul:	EN 60947-5-1 ISO 5211
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform
Mérési elv	mechanikus/elektromos közelítéskapcsolóhoz
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 80 °C
Kapcsoló elem funkció	Váltó kapcsoló
Max.kapcsolási teljesítmény, AC	1,770 VA
Max.kapcsolási teljesítmény, DC	36 W
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 250 V
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 24 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet	0.5 ... 1.5 mm <sup>2</sup>
Felfogási mód	ISO 5211 szerinti karimán tartozékokkal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	725 g
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény lakkozott
Anyag információ Mellékelt tartozék	erősen ötvözött acél erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Beállítási tartomány szögérzékelés	0 ... 90 deg
Védettség	IP67
Szigetelési feszültség	250 V
Lökőfeszültség-szilárdság	4 kV
KBK korrózióállósági osztály	0
Szennyeződés foka	3