



mágnesszelep

MFH-5-PK-3-L

Cikkszám: 11546

FESTO

kézi segédműködtetéssel, mágneskeres és csatlakozó aljzat nélkül.
A mágneskeres és a csatlakozó aljzatot külön megrendelésre szállítjuk.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	5/2 monostabil
Normál névleges átáramlás	105 l/min
Üzemi nyomás	1.5 ... 8 bar
Konstruktív felépítés	Tányéros ülék
Névleges méret	2.5 mm
Tömítési elv	lágý
Kapcsolási idő ki	22 ms
Kapcsolási idő be	14 ms
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 40 °C
Gyártmány súlya	270 g
Felfogási mód	csatlakozólapra szerelő keretre átmenő furattal választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás 1	PK-3
Pneumatikus csatlakozás 2	PK-3
Pneumatikus csatlakozás 3	PK-3
Pneumatikus csatlakozás 4	PK-3
Pneumatikus csatlakozás 5	PK-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of connecting plate	Alumínium eloxált
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium eloxált