


olajfékhenger DYHR-16-20-Y5

Cikkszám: 1155690

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Méret | 16 |
| Löklet | 20 mm |
| Csillapítás | beállítható |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Működési mód | egyszeres működtetésű nyomó |
| Pozíció felismerés | nélkül/nincs |
| Max.felütközési sebesség | 0.3 m/s |
| Előtoló sebesség | 0.2 ... 100 mm/s |
| Visszaállítási idő, rövid | 0.4 s |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 80 °C |
| Max.felütközési erő | 1,600 N |
| Max.energiafelvétel löketenként | 32 J |
| Max.energiafelvétel óránként | 65,000 J |
| Min. előtoló erő | 160 N |
| Max. előtoló erő | 1,600 N |
| Max.maradó energia | 0.16 J |
| Visszaállító erő | 5.4 N |
| Gyártmány súlya | 190 g |
| Felfogási mód | ellenanyával |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Acél Horganyzott |
| Material piston rod | edzett erősen ötvözött acél |