

# szabványos henger

## ESN-8- -P

Cikkszám: 11651

Kifutó termék

FESTO

DIN ISO 6432 szerint, rugalmas csillapító gyűrűkkel a véghelyzetekben.

Különböző felfogási lehetőségek, kiegészítő felfogó elemekkel vagy anélkül.

Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Minta ábrázolás

## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték  |
|--|--|
| Löklet                                     | 1 ... 50 mm  |
| Dugattyú átmérő                            | 8 mm   |
| Dugattyúrúd menet                          | M4   |
| Csillapítás                                | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon         |
| Beépítési helyzet                          | tetszőleges  |
| A következő szabványnak felel meg:         | CETOP RP 52 P<br>ISO 6432                                      |
| Dugattyúrúd vég                            | Külső menet  |
| Konstrukciós felépítés                     | Dugattyú<br>Dugattyúrúd<br>Hengercső                           |
| Pozíció felismerés                         | nélkül/nincs   |
| Változatok                                 | egyoldalú dugattyúrúd  |
| Üzemi nyomás                               | 1.5 ... 10 bar   |
| Működési mód                               | egyszeres működtetésű<br>nyomó                                 |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály               | 2 - Moderate corrosion stress                                  |
| Környezeti hőmérséklet                     | -20 ... 80 °C  |
| Felütközési energia a véghelyzetekben      | 0.03 J   |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet        | 24 N   |
| Mozgatott tömeg 0 mm löketnél              | 34.6 g   |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként         | 2.3 g  |
| Alapsúly 0 mm löketnél                     | 40 g   |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként         | 2.4 g  |
| Felfogási mód                              | tartozékokkal  |
| Pneumatikus csatlakozás                    | M5   |
| Anyag megjegyzés                           | RoHS konform   |
| Anyag információ, fedél                    | Alumínium ötvözet<br>eloxált, színtelen                        |
| Anyag információ, tömítések                | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Anyag információ, dugattyúrúd              | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                             |
| Anyag információ, hengercső                | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                             |