

Visszacsapó szelep H-1/4-B

Cikkszám: 11689

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------------|--|
| Szelepfunkció | Visszacsapó funkció |
| 1. pneumatikus csatlakozás | G1/4 |
| 2. pneumatikus csatlakozó | G1/4 |
| Rögzítés módja | becsavarozható |
| Üzemi nyomás | 0.04 MPa...1.2 MPa 0.4 bar...12 bar |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Ház alapanyaga | Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Normál névleges áramlás: 1→2 (6-5) | 1000 l/min |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Csapághőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Közeghőmérséklet | -10 °C...60 °C |

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|--|
| Vezérlőközeg | Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [7:4:4] szerint |
| Max. meghúzási nyomaték | 11 Nm |
| Terméksúly | 25.4 g |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Tömítések alapanyaga | NBR |