


# visszacsapó szelep H-3/8-B

Cikkszám: 11690

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/8
Felfogási mód	becsavarható
Operating pressure MPa	0.04 ... 1.2 MPa
Üzemi nyomás	0.4 ... 12 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Material housing	Alumínium ötvözet eloxált
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Beépítési helyzet	tetszőleges
Normál átáramlás 1 → 2 6-ről 5 bar-ra	2,000 l/min
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Vezérlő közeg	LX1
Max.meghúzási nyomaték	20 Nm
Gyártmány súlya	34 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR