



Mágnesszelep

MVH-5-1/8-L-B-VI

Cikkszám: 117423

FESTO

mágnestekerccsel és kézi segédműködtetéssel, csatlakozó aljzat nélkül.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	5/2 monostabil
Üzemi nyomás	3 ... 10 bar
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm, olajozott vagy olajozatlan
12 vezérlő levegő csatlakozás	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Pneumatikus csatlakozás, 11	G1/8
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz