


# Mágnesszelep

## MVH-5-1/4-L-B-VI

Cikkszám: 117427

FESTO

mágnestekerccsel és kézi segédműködtetéssel, csatlakozó aljzat nélkül.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	5/2 monostabil
Üzemi nyomás	3 ... 10 bar
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm, olajozott vagy olajozatlan
12 vezérlő levegő csatlakozás	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás, 11	G1/4
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz