

fordító hajtómű



DRQD-B-25-180-P1J-A-AR-FW

Cikkszám: 1177952

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Méret | 25 |
| Beállítási tartomány elfordulási szög mindkét oldalon | -180 /+ 6 deg |
| Fordítási szög | 180 deg |
| Csillapítás | P1J: beállítható elasztomer csillapítás |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Konstrukciós felépítés | Fogasléc/tengely |
| Közbülső pozíciók max.száma | 1 |
| Pozíció felismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Üzemi nyomás | 3 ... 10 bar |
| Max.elfordítási frekvencia 6 bar-nál | 1,9 Hz |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Elméleti forgató nyomaték 6 bar-nál | 6.1 Nm |
| Megengedett tehetetlenségi nyomaték | 0.05 kgm2 |
| Felfogási mód | választható/egyéb átmenő furattal belső menettel |
| Pneumatikus csatlakozás | M5 |
| Anyag megjegyzés | Réz- és PTFE-mentes RoHS konform |
| Anyag információ, hajtótengely | Nemesíthető acél |
| Anyag információ, fedél | Alumínium |
| Anyag információ, tömítések | NBR TPE-U(PU) |
| Anyag információ, ház | Alumínium |