



Mágnesszelep

MVH-5/3E-1/8-S-B-VI

Cikkszám: 118804

FESTO

mágnestekerccsel és kézi segédműködtetéssel, csatlakozó aljzat nélkül.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	5/3 lefűvott
Működtetés fajtája	elektromos
Normál névleges átáramlás	1,000 l/min
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Konstruktív felépítés	Körtolattyú Tányéros ülék
Visszaállítás fajtája	pneumatikus rugó
Névleges méret	8 mm
Lefűvás funkció	fojtható
Tömítési elv	lágý
Vezérlési fajta	elővezérelt
Vezérlő levegő ellátás	külső
Áramlási irány	reverzáló
Kapcsolási idő ki	50 ms
Kapcsolási idő be	40 ms
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő, szűrő finomság 5 µm
Közeg hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Felfogási mód	átmenő furattal
82 vezérlő lefűvás csatlakozás	M5
84 vezérlő lefűvás csatlakozás	M5
Pneumatikus csatlakozás 1	Csatlakozólap G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 3	Csatlakozólap G1/8
Pneumatikus csatlakozás 4	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 5	Csatlakozólap
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz