


DUO műanyag tömlő PU-3-DUO-BS

Cikkszám: 11958

FESTO

poliamid (élelmiszeriparban nem megengedett az alkalmazása).
A legmagasabb megengedett nyomásérték a legmagasabb megengedett hőmérsékletre vonatkozik.



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	4.4 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	14 mm
Belső átmérő	2.9 mm
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Környezeti hőmérséklet	-35 ... 60 °C
Engedély	TÜV
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.0192 kg/m
Szín	kék/fekete
Shore keménység	D 52 +/-3
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, cső	TPE-U(PU)