

csőcsonkos átmenő csatlakozó SCN-PK-3

Cikkszám: 11972

FESTO

PAN, PUN, PL, PP, PU műanyag csövekhez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	1.9 mm
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Pneumatikus csatlakozás 1	4 mm külső átmérőjű csőhöz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Alumínium
Material nut	Acél, ónozott