


Motor karima EAMF-A-28D-40A

Cikkszám: 1199144

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	48 g
Interfész kód Motor In	40 A
Tengelykapcsoló ház interfész kódja	28D
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis