


Motor karima EAMF-A-38D-70A

Cikkszám: 1202337

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|-------------------|
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Csapághőmérséklet | -25 °C...60 °C |
| Relatív páratartalom | 0 - 95% |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Terméksúly | 233 g |
| Interfész kód Motor In | 70 A |
| Tengelykapcsoló ház interfész kódja | 38D |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |