

párhuzamos építőkészlet EAMM-U-110-D60-90R-120-S1

Cikkszám: 1203181

FESTO

Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	110
Beépítési helyzet	tetszőleges
Hajtómű áttétel	1:1
Max.fordulatszám	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetetlenségi nyomaték	799 kgmm ²
Üresjárási nyomaték	0.3 Nm
Átvihető forgató nyomaték	25 Nm
Gyártmány súlya	5,110 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D60B
Interfészkód, motor ln	90R
Anyag megjegyzés	RoHS konform