

# Mágnesszelep



## JMUH-5/2-D-2C-VI

Cikkszám: 120359

FESTO

[szelepszigethez](#)

Kífutó típus. 2011-ig szállítható.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	5/2 monostabil
Méret	54 mm
Üzemi nyomás	-0.9 ... 16 bar
Konstruktív felépítés	Körtolattyú
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Névleges méret	13.5 mm
Tömítési elv	lág
Kézi segédműködtetés	nyomó
Vezérlési fajta	közvetlen
Áramlási irány	reverzáló
Üzemi közeg	szűrt, nem olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 50 µm szűrt, olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 50 µm
Közeg hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	Csatlakozó lap 2-es méret ISO 5599-2 szerint
Pneumatikus csatlakozás 2	Csatlakozó lap 2-es méret ISO 5599-2 szerint
Pneumatikus csatlakozás 3	Csatlakozólap
Pneumatikus csatlakozás 4	Csatlakozó lap 2-es méret ISO 5599-2 szerint
Pneumatikus csatlakozás 5	Csatlakozólap