

# Hangtompító AMTE-M-H-G38

Cikkszám: 1206624

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kötegméret	10
Üzemi nyomás	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Térfogatáram a légkör ellenében	1545 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Hangnyomás szint	92 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...80 °C
Terméksúly	17 g
Pneumatikus csatlakozó	G3/8
Csillapító betét alapanyaga	Bronz
Beccsavarható tengelycsap alapanyaga	Sárgaréz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis