



hangtompító AMTE-M-LH-N14

Cikkszám: 1206990

FESTO

Alkalmos pneumatikus berendezések légtelenítő csatlakozásainak zajcsökkentésére.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Csomagolási egység	20
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Átáramlás az atmoszférához képest	3,080 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Hangnyomás szint	82 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 80 °C
Gyártmány súlya	17 g
Pneumatikus csatlakozás	1/4 NPT
Material of silencer insert	bronz
Material of threaded plug	Sárgaréz
Anyag megjegyzés	RoHS konform