

Központosító gyűrű EAML-80-6-80

Cikkszám: 1209006

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	38 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	23 g
Interfész kód, működtető szerkezet	M80
Tengelykapcsoló ház interfész kódja	80 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis