


véghelyzet ütköző

SVK-3-PK-3

Cikkszám: 12146

FESTO

[golyós működtetéssel.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	3/2 zárt monostabil
Működtetés fajtája	mechanikus
Normál névleges átáramlás	50 l/min
Üzemi nyomás	-0.9 ... 8 bar
Konstruktív felépítés	Golyós ülék
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Névleges méret	1.5 mm
Tömítési elv	lág
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezérlési fajta	közvetlen
Áramlási irány	nem visszafordítható
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Közeg hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	PK-3
Pneumatikus csatlakozás 2	PK-3
Pneumatikus csatlakozás 3	nem közösített