

Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-145-S95-140A-288

Cikkszám: 1220582

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	145
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtásáttétel	1:1
Max. fordulatszám	4000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	2270 kgmm ²
Üresjárat hajtónyomaték	2 Nm
Átvihető forgatónyomaték	50 Nm
Terméksúly	14850 g
Interfész kód, működtető szerkezet	S95
Interfész kód Motor In	140 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis