


hangtompító AMTC-P-PC10

Cikkszám: 1224460

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Csomagolási egység | 1 |
| Operating pressure MPa | 0 ... 1 MPa |
| Üzemi nyomás | 0 ... 10 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Hangnyomás szint | 58 dB(A) |
| Környezeti hőmérséklet | -5 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 2 g |
| Pneumatikus csatlakozás | 10 mm-es patron |
| Material of silencer insert | PE |
| Material of threaded plug | PE |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |