

# csatlakozó

## EAMC-30-35-11-12

Cikkszám: 123051

FESTO

szervomotoros elektromechanikus hajtóműhöz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	11 mm
Felfogó átmérő 2	12 mm
Méret	30
Névleges hossz	35 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	8,000 1/min
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetetlenségi nyomaték	6.1 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgató nyomaték	9.2 Nm
Gyártmány súlya	45 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform