

Mágnestekercs MSN1W-230AC-OD

Cikkszám: 123062

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Min. meghúzási idő	10 ms
Bekapcsolási időtartam	100%
cos teljesítménytényező {phi}	0.7
Tekercsparaméterek	230 V AC: 50 Hz, 7,5 VA húzóteljesítmény, 5,0 VA tartóteljesítmény 230 V AC: 60 Hz, 5,0 VA húzóteljesítmény, 3,7 VA tartóteljesítmény
Megengedett feszültségingadozások	+/- 10%
Tengeri besorolás	lásd a tanúsítványt
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
Tanúsítványt kiállító szerv	DNV-TAA000032X
LABS konformitás	VDMA24364-C1-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...50 °C
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...50 °C
Terméksúly	80 g
Elektromos csatlakozó	3 pólusú A forma a DIN EN 175301-803 szerint
Rögzítés módja	beszorított tartókapocccsal tartozékkal
Ház alapanyaga	PA
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Acél
Tekercs alapanyaga	Réz