

# csatlakozólap


## VABS-C8-12XB-QX-B

Cikkszám: 1236025

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12 mm
Szelephelyek max.száma	1
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Max. meghúzási nyomaték, szelep felfogás	0.48 ... 0.72 Nm
Max. meghúzási forgatónyomaték, falra szerelés	1.3 Nm
Gyártmány súlya	15 g
12/14 vezérlő segédlevegő csatlakozás	csatlakozó betéthez előkészítve
Pneumatikus csatlakozás 1	patronhoz előkészítve
Pneumatikus csatlakozás 3	patronhoz előkészítve
Pneumatikus csatlakozás 5	patronhoz előkészítve
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	PA erősítésű.