

csatlakozó EAMC-65-90-25-25

Cikkszám: 123853

FESTO

DGE-hez



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	25 mm
Felfogó átmérő 2	25 mm
Méret	65
Névleges hossz	90 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	4,500 1/min
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	417 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	92 Nm
Gyártmány súlya	535 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform