


Csatlakozó

KSE-65-90-D25-D28

Cikkszám: 123854

FESTO

DGE-hez



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	25 mm
Felfogó átmérő 2	28 mm
Méret	65
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	4,500 1/min
Tehetlenségi nyomaték	417 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	92 Nm
Gyártmány súlya	535 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform