


tengelykapcsoló ház EAMK-A-E32-44A

Cikkszám: 124631

FESTO

DGE tengelyekhez



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------------|---------------|
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Tárolási hőmérséklet | -25 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség | 0 - 95 % |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 150 g |
| Csatlakozófelület, szabályozó | E32 |
| Csatlakozófelület, tengelykapcsoló | 44A |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |