

csatlakozó lécek

VABM-C8-12E-G14-6-PT-L

Cikkszám: 1247976

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Raszter méret | 12 mm |
| Szelephelyek max.száma | 6 |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| KBK korrózióállósági osztály | 0 - nincs korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Max. meghúzási nyomaték, szelep felfogás | 0.6 Nm |
| Max. meghúzási forgatónyomaték, falra szerelés | 5 Nm |
| Gyártmány súlya | 627 g |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 5 | G1/4 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material manifold | Alumínium ötvözet |