



PE átalakító VPE-1/8

Cikkszám: 12592

FESTO

egy vákuum jel elektromos jellé alakításához, 1n csatlakozó lappal.



Adatlap

Jellemző	Érték
Engedély	CCC
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
Mért érték	Relatív nyomás
Mérési eljárás	Pneumatikus-elektromos nyomásátalakító
Nyomásmérési tartomány	-1 ... 0 bar
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
Közeg hőmérséklet	0 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Kapcsoló elem funkció	Váltó kapcsoló
Bekapcsolási pont	<0.25 bar
Kikapcsolási pont	≤ 0.1 bar
Max.kapcsolási frekvencia	1 Hz
Legkisebb terhelő áram	100 mA
Üzemi feszültségtartomány AC	12 ... 250 V
Üzemi feszültségtartomány DC	12 ... 250 V
Elektromos csatlakozás	Csavaros szorító kapocs
Kábelhossz	1 m
Felfogási mód	átmenő furattal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Anyag információ, ház	PET POM Acél
Anyag információ: kapcsoló érintkező	ezüst
Anyag információ: elektromos csatlakozó	Sárgaréz
Anyag információ, membrán	CR
Védettség	IP00, IP20 védősapkával