


kijelző közcsatlakozó MFLZ-24DC/AC

Cikkszám: 12610

FESTO

világító diódával.



Adatlap

Jellemző	Érték
Gyártmány súlya	14 g
Elektromos csatlakozás	Plug pattern type B to EN 175301-803 ipari szabvány szerint (11 mm)
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Névleges üzemi feszültség, AC	24 V
Hálózati frekvencia	0 ... 60 Hz
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 15 %
Védettség	IP65 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA6 erősített