


precíziós fojtó-visszacsapó szelep GRP-10-PK-3

Cikkszám: 12743

FESTO

az átáramló mennyiség pontos beállítására való, visszacsapó funkcióval.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Szelep funkció | fojtó-visszacsapó funkció |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | PK-3 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | PK-3 |
| Működtetés fajtája | kézi |
| Beállító elem | Forgatógomb skálával |
| Felfogási mód | Előlapra szerelés |
| Normál névleges átáramlás, fojtás irányban | 3.8 l/min |
| Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban | 95 l/min |
| Üzemi nyomás | 0 ... 8 bar |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 50 °C |
| Material housing | PA erősítésű |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Üzemi nyomás 2-től 1-hez | 0 ... 8 bar |
| Standard nominal flow rate in flow control direction from 0.1->0 MPa (1->0 bar, 14.5->0 psi) | 1.65 l/min |
| Standard nominal flow rate in non-return direction from 0.1->0 MPa (1->0 bar, 14.5->0 psi) | 15 ... 50 l/min |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 5.2 l/min |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 131 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [5:4:3] szerint Nemesgázok |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés nem lehetséges |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 50 °C |
| Gyártmány súlya | 48 g |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material seals | NBR PVC |
| Material bracket | Alumínium ötvözet |
| Material PK connections | Alumínium ötvözet Sárgaréz |
| Material screws | Acél |