



Mágnesszelep MFHE-3-3/8

Cikkszám: 12908

FESTO

Bekapcsoló szelep a késleltetett nyomásfelfuttatáshoz, kézi segédműködtetéssel.

A mágnestekercs és a csatlakozó nem tartozik a szállítási terjedelembé.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	Tányéros ülék
Áramlási irány	nem visszafordítható
Tömítési elv	lágú
Lefúvás funkció	nem fojtható
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Vezérlési fajta	közvetlen
Szelep funkció	3/2 zárt monostabil
Üzemi nyomás	2 ... 10 bar
Normál névleges átáramlás	2,100 l/min
Kapcsolási idő ki	94 ms
Kapcsolási idő be	20 ms
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 40 °C
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 3	G3/8
Névleges méret	9 mm