



Visszacsapó szelep HGL-1/8

Cikkszám: 12938

FESTO

OL tömítő gyűrűvel.
Kifutó típus. 2006-ig szállítható



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	feloldható visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Felfogási mód	becsavarható
Normál névleges átáramlás	260 l/min
Üzemi nyomás	0.4 ... 10 bar
Üzemi közeg	szárított, szűrt sűrített levegő szárított, szűrt és olajozott sűrített levegő
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Max.meghúzási nyomaték	12 Nm
21 vezérlő levegő csatlakozás	G1/8
Anyag információ, becsavarható tengely	Alumínium
Anyag információ, tömítések	NBR