


adapterlap VABA-S6-7-S2-3-P-B-G1

Cikkszám: 1302090

Kifutó termék

FESTO

[Kifutó típus. 2026-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	60 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szeleptekercsek max. száma	26
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 NEMA 4
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	2,600 g
12 vezérlő segédlevegő csatlakozás	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 1	G1
Pneumatikus csatlakozás 3	G1
Pneumatikus csatlakozás 5	G1
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material plate	Alumínium ötvözet
Material screws	Acél Horganyzott