


Y csőcsatlakozó QSY-8H-6

Cikkszám: 130634

★ Standard választék

bedugható hüvellyel.

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Méret | Standard |
| Névleges méret | 3.6 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Csomagolási egység | 10 |
| Konstruktív felépítés | Push-pull elv |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás | -0.95 ... 14 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 80 °C |
| Engedély | Germanischer Lloyd |
| Gyártmány súlya | 9.5 g |
| Kimenetek száma | 2 |
| Tápvezetékek száma | 1 |
| Pneumatikus csatlakozás, tápvezeték | Csatlakozó: QS-8 |
| Pneumatikus csatlakozás, kimenet | für Schlauch Außen-Ø 6 mm |
| A kioldó gyűrű színe | kék |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Anyag információ, ház | PBT |
| Anyag információ: kioldó gyűrű | POM |
| Anyag információ, cső tömítés | NBR |
| Anyag információ: cső szorító elem | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |