


Y csőcsatlakozó QSY-12H-10

Cikkszám: 130636

★ Standard választék

bedugható hüvellyel.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	5.9 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Csomagolási egység	10
Konstruktív felépítés	Push-pull elv
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 14 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Engedély	Germanischer Lloyd
Gyártmány súlya	23 g
Kimenetek száma	2
Tápvezetékek száma	1
Pneumatikus csatlakozás, tápvezeték	Csatlakozó: QS-12
Pneumatikus csatlakozás, kimenet	für Schlauch Außen-Ø 10 mm
A kioldó gyűrű színe	kék
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	PBT
Anyag információ: kioldó gyűrű	POM
Anyag információ, cső tömítés	NBR
Anyag információ: cső szorító elem	erősen ötvözött acél, rozsdamentes