

# tömítőgyűrű OK-M3

Cikkszám: 130849

FESTO

becsavarható menetes csapok tömítésére.



## Adatlap

| Jellemző  | Érték  |
|---|--|
| A következő szabványon alapul:                  | ISO 16030  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa   |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány     | -0.95 ... 10 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi  |
| Üzemi közeg                                     | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez      | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály                    | 2 - mérsékelt korróziós károsodás                              |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B2-L   |
| Környezeti hőmérséklet                          | -10 ... 60 °C  |
| Kézi meghúzás szobahőmérsékleten                | igen   |
| Névleges meghúzási nyomaték                     | 0.48 Nm  |
| Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz          | ± 55 %   |
| Gyártmány súlya                                 | 0.1 g  |
| Pneumatikus csatlakozás                         | M3   |
| Anyag megjegyzés                                | RoHS konform   |
| Material stops                                  | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                             |
| Material seals                                  | NBR  |