

dugaszolható csatlakozó

QSM-B-M3-4-20

Cikkszám: 130894

Kifutó termék

FESTO

[Külső menet külső hatlappal.](#)

[Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Mini
Névleges méret	1.1 mm
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	tömítő gyűrű
Beépítési helyzet	tetszőleges
Csomagolási egység	20
Konstrukciós felépítés	Push-pull elv
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Engedély	Germanischer Lloyd
Max.meghúzási nyomaték	0.7 Nm
Gyártmány súlya	2.4 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: M3
Pneumatikus csatlakozás 2	4 mm külső átmérőjű csőhöz
A kioldó gyűrű színe	kék
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	Sárgaréz nikkelezett
Anyag információ: kioldó gyűrű	POM
Anyag információ, cső tömítés	NBR
Anyag információ: cső szorító elem	erősen ötvözött acél, rozsdamentes