


# tömlős megfogó DHEB-33-E-D-S-L

Cikkszám: 1320761

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                     | Érték  |
|--|--|
| Méret  | 33   |
| A tömlő lökete                               | 14.5 mm  |
| Min. a megfogandó átmérő                     | 34 mm  |
| Max. a megfogandó átmérő                     | 45 mm  |
| Beépítési helyzet                            | tetszőleges  |
| Működési mód                                 | egyszeres működtetésű<br>zárt                                  |
| Megfogó funkció                              | Adaptive   |
| Konstrukciós felépítés                       | Kontrakciós membrán<br>kényszerpályán történő mozgás           |
| Vezeték                                      | alapvezeték  |
| Pozíció felismerés                           | közelítéskapcsolóhoz   |
| Üzemi nyomás                                 | 4 ... 8 bar  |
| Visszaállító nyomás                          | < 1 bar  |
| Max.működési frekvencia, megfogó             | ≤ 4 Hz   |
| Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 30 ms  |
| Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 60 ms  |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez   | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 2 - mérsékelt korróziós károsodás                              |
| PWIS conformity                              | VDMA24364 zone III   |
| Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség      | Lásd a bővített nyersanyag-információt                         |
| Környezeti hőmérséklet                       | 5 ... 60 °C  |
| átlagos kicserélési időköz a harmonikához    | 1 Mio SP   |
| Hasznos terhelés referencia érték            | 0.7 kg   |
| Gyártmány súlya                              | 118 g  |
| Felfogási mód                                | külső menettel<br>ellenanyával<br>választható/egyéb            |
| Pneumatikus csatlakozás                      | G1/8   |
| Anyag megjegyzés                             | RoHS konform   |
| Material bellows                             | VMQ (szilikon)   |
| Material housing                             | Alumínium<br>eloxált   |