

# Tömlős megfogó DHEB-22-E-D-S-P

Cikkszám: 1320781

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	22
Tömlőlöklet	12 mm
Min. megfogható átmérő	24 mm
Max. megfogható átmérő	31.5 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	egyszeres működésű zárt
Megfogófunkció	Adaptív
Szerkezeti felépítés	Összehúzódó membrán kényszerített mozgássorozat
Vezető	Alap vezetés
Pozíciófelismerés	nélkül
Üzemi nyomás	5 bar...8 bar
Visszaállító nyomás	1 bar
Megfogó max. munkafrekvenciája	4 Hz
Min. nyitási idő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén	30 ms
Min. zárási idő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)	60 ms
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	5 °C...60 °C
átlagos csereintervallum tömlő esetén	1 Mio SP
Hasznos teher irányérték	0.32 kg
Terméksúly	43 g
Rögzítés módja	választhatóan: külső menettel ellenanyával
Pneumatikus csatlakozó	M5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömlő alapanyaga	VMQ (szilikon)

Jellemző	Érték
Ház alapanyaga	Alumínium eloxált