

# Tömlős megfogó DHEB-8-E-U-E-L

Cikkszám: 1320809

FESTO



## Adatlap

| Jellemző  | Érték  |
|---|--|
| Méret   | 8  |
| Tömlőlöklet                                     | 3.5 mm   |
| Min. megfogható átmérő                          | 8 mm   |
| Max. megfogható átmérő                          | 11 mm  |
| Beépítési helyzet                               | tetszés szerint  |
| Működési mód                                    | egyszeres működésű<br>zárt                                   |
| Megfogófunkció                                  | Adaptív  |
| Szerkezeti felépítés                            | Összehúzó membrán<br>kényszerített mozgássorozat             |
| Vezető  | Alap vezetés   |
| Pozíciófelismerés                               | nélkül   |
| Üzemi nyomás                                    | 5 bar...8 bar  |
| Visszaállító nyomás                             | 1 bar  |
| Megfogó max. munkafrekvenciája                  | 4 Hz   |
| Min. nyitási idő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén | 10 ms  |
| Min. zárási idő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)     | 30 ms  |
| Üzemi közeg                                     | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről              | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály                    | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                         |
| LABS konformitás                                | VDMA24364-Zone III   |
| Környezeti hőmérséklet                          | 5 °C...60 °C   |
| átlagos csereintervallum tömlő esetén           | 0.5 Mio SP   |
| Hasznos teher irányérték                        | 0.08 kg  |
| Terméksúly                                      | 16 g   |
| Rögzítés módja                                  | választhatóan:<br>külső menettel<br>ellenanyával             |
| Pneumatikus csatlakozó                          | M5   |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések           | RoHS-kompatibilis  |
| Tömlő alapanyaga                                | EPDM   |
| Ház alapanyaga                                  | Alumínium<br>eloxált   |

