


betét
QSPLK18-5/32-U
Cikkszám: 132175

FESTO

L alakú csatlakozóval.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Méret | Mini |
| Névleges méret | 2.3 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Csomagolási egység | 10 |
| Konstruktív felépítés | Push-pull elv |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 10 bar |
| Maritime classification | see certificate |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::-] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| Környezeti hőmérséklet | -5 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 3.2 g |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | QSP...18 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | 5/32" külső átmérőjű csőhöz |
| A kioldó gyűrű színe | szürke |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | PA erősítésű |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | erősen ötvöztött acél, rozsdamentes |