


# axiális készlet EAMM-A-D60-87A-S1

Cikkszám: 1322188

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	17 Nm
Gyártmány súlya	890 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D60A D60B
Interfészkód, motor In	87A
Anyag megjegyzés	RoHS konform