

# Pillanat-csatlakozó NPQP-H-Q10-E

Cikkszám: 132551

FESTO

Kífutó típus. 2013-ig szállítható.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	7.1 mm
Konstruktív felépítés	Push-pull elv
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	4
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Gyártmány súlya	24.4 g
Pneumatikus csatlakozás 1	10 mm külső átmérőjű csőhöz
Pneumatikus csatlakozás 2	10 mm külső átmérőjű csőhöz
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform
Anyag információ, ház	PP
Anyag információ: cső szorító elem	erősen ötvöztött acél, rozsdamentes