


betét QSPLLKG20-5/16-U

Cikkszám: 132866

FESTO

L alakú, hosszú csatlakozóval.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	4.8 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Csomagolási egység	10
Konstruktív felépítés	Push-pull elv
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 60 °C
Gyártmány súlya	11 g
Pneumatikus csatlakozás 1	QSP...20
Pneumatikus csatlakozás 2	5/16" külső átmérőjű csőhöz
A kioldó gyűrű színe	szürke
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PA erősítésű
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	erősen ötvözött acél, rozsdamentes