


dugaszolható csatlakozó

QS-V0-4

Cikkszám: 132890

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Méret | Standard |
| Névleges méret | 2.8 mm |
| Nyersanyag égés-ellenőrzése | UL94 V-0 (ház) UL94 V-0 (kioldógyűrű) |
| Konstrukció | Egyenes alak |
| Csomagolási egység | 1 |
| Konstrukciós felépítés | Push-pull elv |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi |
| Útmutatás az üzemi nyomáshoz | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint Water (liquid, free of ice) |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 6.1 g |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | 4 mm külső átmérőjű csőhöz |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | 4 mm külső átmérőjű csőhöz |
| A kioldó gyűrű színe | fekete |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | PBT |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | erősen ötvözött acél, rozsdamentes Sárgaréz |