

# l csőcsavarzat NPQP-LQ-R14-Q8-FD-P10

Cikkszám: 133066

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték   |
|--|---|
| Méret                                      | Standard  |
| Névleges méret                             | 4.8 mm  |
| Konstrukció                                | L-shape, additional push-in connector, lengthwise |
| Csomagolási egység                         | 10  |
| Konstruktív felépítés                      | Push-pull elv                                     |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás          | -0.95 ... 10 bar                                  |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint     |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges                     |
| KBK korrózióállósági osztály               | 4 - különösen erős korróziós károsodás            |
| PWIS conformity                            | VDMA24364 zone III                                |
| Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség    | Lásd a bővített nyersanyag-információt            |
| Környezeti hőmérséklet                     | -20 ... 60 °C                                     |
| Gyártmány súlya                            | 12 g  |
| Felfogási mód                              | External hex A/F 14                               |
| Pneumatikus csatlakozás 1                  | Külső menet: R1/4                                 |
| Pneumatikus csatlakozás 2                  | 8 mm külső átmérőjű csőhöz                        |
| Anyag megjegyzés                           | RoHS konform                                      |
| Material housing                           | PP  |
| Material of tube retaining claw            | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                |