

L-csatlakozó NPQP-L-Q10-E-FD-P10

Cikkszám: 133108

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|---|
| Méret | Standard |
| Névleges szélesség | 8.3 mm |
| Kialakítás | L forma |
| Kötegméret | 10 |
| Szerkezeti felépítés | Push-pull elv |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás | -0.95 bar...10 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 4 - igen nagy korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-Zone III |
| Élelmiszerekkel használható | Lásd a bővebb anyaginformációt |
| Környezeti hőmérséklet | -20 °C...60 °C |
| Terméksúly | 14 g |
| 1. pneumatikus csatlakozás | 10 mm külső Ø-jű tömlőhöz |
| 2. pneumatikus csatlakozó | 10 mm külső Ø-jű tömlőhöz |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Ház alapanyaga | PP |
| Tömlőbilincs szegmens alapanyaga | erősen ötvözött rozsdamentes acél |